



Lampes de poche à LED avec batterie, Type: P5R



Données de commande

N° commande	081398 P5R
GTIN	4058205037310
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Livraison:

Avec batterie, dragonne.

Description technique

Ø tête	30 mm
Flux lumineux Boost	750 lm
Durée d'éclairage niveau 3	20 h
Indice de protection IP	IP 68
Flux lumineux niveau 3	25 lm
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage niveau 2	4 h
Durée d'éclairage	1 h
Durée d'éclairage en mode Boost	10 s
Longueur totale	121 mm

Fiche technique

Flux lumineux niveau 2	100 lm
Poids	98 g
Flux lumineux	350 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Lampes de poche