



Lampes de poche à LED avec batterie, Type: P6R



Données de commande

N° commande	081398 P6R
GTIN	4058205038195
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Livraison:

Avec batterie, dragonne.

Description technique

Durée d'éclairage niveau 2	7,5 h
Durée d'éclairage niveau 3	65 h
Indice de protection IP	IP 68
Poids	165 g
Durée d'éclairage	2,5 h
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux niveau 3	25 lm
Ø tête	35 mm
Longueur totale	150 mm
Nombre de batteries incluses	1

Fiche technique

Flux lumineux Boost	1200 lm
Flux lumineux	700 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	10 s
Flux lumineux niveau 2	300 lm
Type de produit	Lampes de poche