



Lampe de poche à LED Pro avec batterie, Type: P5R-PRO



Données de commande

N° commande	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Livraison:

Avec batterie, station de charge, dragonne, éléments de protection.

Description technique

Durée d'éclairage niveau 2	3,5 h
Flux lumineux	350 lm
Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux niveau 3	25 lm
Longueur totale	131 mm
Flux lumineux Boost	750 lm
Ø tête	36 mm
Durée d'éclairage niveau 3	18 h
Type de batterie	Lithium-ion
Durée d'éclairage	1 h

Fiche technique

Indice de protection IP	IP 68
Poids	116 g
Flux lumineux niveau 2	100 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	10 s
Type de produit	Lampes de poche