



Paire de gants uvex phynomic C XG ESD, Taille des gants: 10



Données de commande

N° commande	094462 10
GTIN	4048612120279
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

uvex phynomic C XG ESD. Gants sensibles avec niveau de protection anti-coupures C, s'adaptent comme une seconde peau. Bonne préhension dans les environnements de travail humides et huileux. Certifiés Oeko-Tex 100 et compatibles écrans tactiles. Adaptés au contact alimentaire et les zones de travail ESD conformément à la norme EN 16350.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Certification produits alimentaires

Fiche technique

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique	Testé ESD suivant EN 16350
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Matériau support	HPPE, fibre de verre, PA, élasthanne, carbone
Revêtement	Mousse aqua-polymère Xtra Grip
Variante de revêtement	Paume
Domaine d'application	Multi-usages
Couleur	bleu / noir
Poids	58 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures