



### Paire de gants uvex phynomic C XG ESD, Taille des gants: 11



### Données de commande

N° commande	094462 11
GTIN	4048612120286
Classe d'article	04W

### Description

#### Exécution:

**uvex phynomic C XG ESD.** Gants sensibles avec niveau de protection anti-coupures C, s'adaptent comme une seconde peau. Bonne préhension dans les environnements de travail humides et huileux. Certifiés Oeko-Tex 100 et compatibles écrans tactiles. Adaptés au contact alimentaire et les zones de travail ESD conformément à la norme EN 16350.

#### Norme:

EN 388; EN ISO 21420

#### Remarque(s):

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Convient uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Certification produits alimentaires

## Fiche technique

Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique	Testé ESD suivant EN 16350
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Matériau support	HPPE, fibre de verre, PA, élasthanne, carbone
Revêtement	Mousse aqua-polymère Xtra Grip
Variante de revêtement	Paume
Domaine d'application	Multi-usages
Couleur	bleu / noir
Poids	58 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures