



Scie cloche en carbure Power Change Plus, Diamètre: 25mm



Données de commande

N° commande	588760 25
GTIN	4059952536408
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité.

Avantage(s):

- Longue durée de vie de l'outil lors de la réalisation de trous dans l'acier inoxydable.
- Durée de vie exceptionnelle grâce à la technologie Bosch Carbide Technology.
- Dents fines en carbure rectifiées et affûtées pour plus de solidité et de précision.

Utilisation:

Pour tôles très fines.

Remarque(s):

Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus et foret à centrer adapté nécessaires. Ils sont disponibles dans notre eShop sous les codes articles suivants: Adaptateur à serrage rapide Power Change Plus: 589795 réf. 14-152 et 589796 réf. 14-152, foret à centrer avec ressort d'éjection: 589805 réf. HSS-CO.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée INOX	480 min ⁻¹
--------------------------------------	-----------------------

Fiche technique

Série	Power Change Plus
Vitesse de rotation recommandée acier	640 min ⁻¹
Diamètre	25 mm
Type de produit	Scies cloches