

**Barreau traité rectangulaire, HSS Co 10, Hxl: 25X6mm****Données de commande**

N° commande	295060 25X6
GTIN	4045197271259
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.

Hauteur et largeur: tolérance **h14**. **HSS Co 10** (10 % de cobalt).

Barreaux traités rectangulaires, suivant DIN 4964 forme D.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.

Description technique

Longueur	200 mm
Hauteur	25 mm
Largeur	6 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Barreaux traités