

WEKEM®**Bande de téflon, 12 m, Type: FINE****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083319 FINE |
| GTIN | 4260205360019 |
| Classe d'article | 08G |

Description**Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Ruban d'étanchéité pour filetages PTFE FRp utilisable jusqu'à 3/8 pouce pour: l'air, l'azote, le gaz jusqu'à 5 bars, le gaz liquide, l'eau potable jusqu'à 16 bars max. utilisable jusqu'à 100 bars (à 200 °C jusqu'à 16 bars).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Description technique

| | |
|---------------------|--------|
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Référence fabricant | FRp |

| | |
|--|--------------------------------|
| Pour type de filetage | fin |
| Largeur | 12 mm |
| Plage de températures | -240 °C |
| Longueur | 12 m |
| Couleur | blanc |
| Température de stockage | 20 °C |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 60 mois |
| Base chimique | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
| Propriété | ne s'effrite pas |
| Propriété | inflammable |
| Propriété | ne colle pas |
| Attribut des noms de produit | 12 m |
| Type de produit | Rubans d'étanchéité |