


SCMT 09T304 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

N° commande	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Classe d'article	22D

Description

SCMT 09T304 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,08 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PM
Avance f	0,08 - 0,36 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre