



## Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 court, Ø serrage D1: 10mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 302605 10     |
| GTIN             | 4250122612964 |
| Classe d'article | 36E           |

### Description

**Exécution:**

Toutes les queues brunies.  
Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

### Description technique

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub>          | 10 mm       |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 10          |
| Longueur de col cote A            | 63 mm       |
| Ø ext. D                          | 35 mm       |
| Support                           | BT 40 court |
| Norme                             | DIN 6359    |
| Norme de porte-outils             | ISO 7388-2  |
| Norme de porte-outils             | JIS B6339   |
| Forme                             | ADB         |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40                                   | 308830 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche<br>Pour cône 40                       | 308801 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40  | 308760 40 |
| Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40  | 308802 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40  | 308795 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40  | 308806 40 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 40  | 308765 40 |
| Tirette 90° étanche Pour cône 40  | 308790 40 |
| Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement<br>DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 40  | 308785 40 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage<br>D1 10 mm                              | 309900 10 |