



Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout, BT 40 A = 100, Ø serrage D1: 14mm



Données de commande

N° commande	302615 14
GTIN	4250122613015
Classe d'article	36E

Description

Exécution:

Trou d'arrosage obturable à l'aide d'un joint torique.

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø serrage D ₁	14 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	44 mm
Support	BT 40 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm	309900 12