

**Coffret de scies cloches universelles Power Charge Plus, Ø scies cloches: 22-32****Données de commande**

N° commande	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Classe d'article	54B

Description**Exécution:**

La découpe de trous dans des tôles d'acier n'est pas comparable à d'autres applications utilisant des scies cloches. Dans les environnements industriels ou lors d'interventions sur des véhicules, une précision extrême est exigée. Cependant, le matériau est généralement très dur et endommage les scies cloches bimétal classiques. L'EXPERT Sheet Metal PC Plus résout tous ces problèmes, car elle intègre une technologie compacte et de haute qualité. L'EXPERT Sheet Metal PC Plus se compose d'un seul cylindre en métal tourné pour une stabilité, une robustesse et une précision maximales. Très longue durée de vie et capacité à couper les nuances d'acier les plus dures grâce aux dents en carbure affûtées individuellement et brasées sur le corps. Cette scie cloche combine les meilleures caractéristiques dans un format compact: elle est durable, précise et optimisée pour le travail de tôlerie de haute qualité. A utiliser avec l'adaptateur à serrage rapide Power Charge Plus de Bosch: pour la précision et la robustesse

Livraison:

2x forets à centrer, 3x scies cloches (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), adaptateur à serrage rapide.

Description technique

Série	Power Charge Plus
Ø scies cloches	22 - 32 mm

Fiche technique

Nombre de mandrins d'entraînement	1
Nombre de pièces	6
Nombre de forets à centrer	2
Profondeur de coupe maximale	5 mm
Type de produit	Scies cloches

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 589807 22-32