

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm**

Données de commande

N° commande	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	E12M STFCCR/L11
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	8 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11,5 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500