

**Garant****SC. T 120408, Nuance: HB7310**

## Données de commande

N° commande	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Brise-copeaux	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7310
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCGT 120408

Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage