



Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Xtra, Type: 18



Données de commande

N° commande	082006 18
GTIN	4250004112551
Classe d'article	04S

Description

Exécution:

Nettoyage par ultrasons performant de la série Elmasonic xtra pour une utilisation intensive.

- **Effet ultrasonique renforcé grâce à la fonction Dynamic automatique.**
- **Mode Eco activable pour un nettoyage en douceur et des économies d'énergie.**
- **Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.**
- **Régulation personnalisée de la durée et de la température.**
- **Panneau de commande clair protégé contre les projections d'eau.**
- **Arrêt de sécurité automatique.**

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082101. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015 – 088019.

Description technique

Poids	13,2 kg
Puissance de crête des ultrasons	1040 W
Largeur panier	255 mm
Puissance de chauffage	1000 W
Référence fabricant	Xtra 180
Longueur appareil	530 mm
Tension nominale	220 - 240 V

Fiche technique

Volume de travail recommandé	16,7 l
Volume	19,7 l
Largeur appareil	380 mm
Hauteur cuve de nettoyage	190 mm
Longueur panier	275 mm
Type de produit	Appareils de nettoyage à ultrasons