

Garant**Niveau électronique en alliage léger, Longueur: 600mm****Données de commande**

N° commande	467520 600
GTIN	4007368121718
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Mesure électronique de l'angle et affichage numérique. L'ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Utilisation classique également possible grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale.

Avantage(s):

- Batterie lithium-ion rechargeable via USB-C.
- Rotation automatique de l'écran.
- Profil d'aluminium anodisé robuste.
- Surface de mesure prismatique.
- Ciblage acoustique.
- Étanchéité à la poussière et à l'eau.
- Fiole sphérique numérique intégrée.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec batterie. Dans un tube à vis robuste en plastique transparent.

Accessoire(s):

- Chargeur USB 081601 réf. HC105.
- Câble de charge USB 081603 réf. USB#C.

Description technique

Erreur admissible en position normale et en position renversée	0,5 mm/m
Indice de protection IP	IP 67

Erreur admissible module électronique	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur	600 mm
Métrologie	numérique
Matériau boîtier	Aluminium
Etalonnage	H2
Type de produit	niveau à bulles

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 467520 600