

Garant**Niveau électronique en alliage léger, Longueur: 1800mm****Données de commande**

N° commande	467520 1800
GTIN	4007368121756
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Mesure électronique de l'angle et affichage numérique. L'ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Utilisation classique également possible grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale.

Avantage(s):

- **Batterie lithium-ion rechargeable via USB-C.**
- **Rotation automatique de l'écran.**
- **Profil d'aluminium anodisé robuste.**
- **Surface de mesure prismatique.**
- **Ciblage acoustique.**
- **Étanchéité à la poussière et à l'eau.**
- **Fiole sphérique numérique intégrée.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec batterie. Dans un tube à vis robuste en plastique transparent.

Accessoire(s):

- **Chargeur USB 081601 réf. HC105.**
- **Câble de charge USB 081603 réf. USB#C.**

Description technique

Longueur	1800 mm
Erreur admissible en position normale et en position renversée	0,5 mm/m

Fiche technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Erreur admissible module électronique	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) degré
Indice de protection IP	IP 67
Métrologie	numérique
Matériau boîtier	Aluminium
Etalonnage	H2
Type de produit	niveau à bulles

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 467520 1800