

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260919 16/11 |
| GTIN | 4045197653413 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Taille plaquette | 11 mm |
| Code ISO porte-outils | E16R STFCCR/L11 |
| Ø pré-perçage min. D_{min} | 19 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 |
| Longueur de tête L_1 | 25 mm |
| Plaquette adaptée | TC.. 1102.. |
| Déport L_3 | 10 mm |
| Longueur totale L | 200 mm |
| Hauteur de serrage L_2 | 15,4 mm |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Ø queue D_s | 16 mm |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8xD |
| Type d'outils | Carbure |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500