



Chaussures hautes, marron NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Pointure EU: 41



Données de commande

N° commande	092234 41
GTIN	4030839334003
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Bottines de sécurité business modernes, s'adaptent parfaitement à la tenue de travail. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.

- **Tige en croûte de cuir résistante.**
- **Doublure respirante en cuir.**
- **Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.**
- **Semelle intérieure entière Sportive ESD.**
- **Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3S SRA.

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 40 – 46, livrables dans les pointures UE 40 – 48.

Description technique

Couleur	brun
---------	------

Fiche technique

Sexe	Homme
Matériau coque de protection	Acier
Pointure UE	41
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	NIKOLAS
Classe de protection	S3S
Résistance à la pénétration	Tissu
Propriété	résistance au carburant
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures hautes