



Chaussures hautes, marron NIKOLAS XXB Mid ESD, S3S, Pointure EU: 43



Données de commande

N° commande	092234 43
GTIN	4030839334027
Classe d'article	09P

Description

Exécution:

Bottines de sécurité business modernes, s'adaptent parfaitement à la tenue de travail. Noyau de semelle réalisé dans le matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.

- **Tige en croûte de cuir résistante.**
- **Doublure respirante en cuir.**
- **Semelle première en non-tissé doux compatible ESD.**
- **Semelle intérieure entière Sportive ESD.**
- **Semelle TPU/PU WELLMAXX, BUSINESS.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3S SRA.

Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 40 – 46, livrables dans les pointures UE 40 – 48.

Description technique

Pointure UE	43
-------------	----

Fiche technique

Classe de protection	S3S
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matériau coque de protection	Acier
Sexe	Homme
Résistance à la pénétration	Tissu
Couleur	brun
Série	NIKOLAS
Propriété	résistance au carburant
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures hautes