

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/11mm


Données de commande

N° commande	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E10K STFCCR/L11
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	6 mm
Longueur de tête L_1	16 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9,6 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500