

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 2



Données de commande

N° commande	949022 2
GTIN	4069515040518
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Le caisson de l'armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l'armoire et d'un cache-socle amovible à l'avant. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche.

Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni).

Intérieur avec 1 tablette chacune (charge admissible 40 kg).

Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Nombre de tringles à vêtements	1
--------------------------------	---

Fiche technique

Teinte spéciale possible	oui
Nombre de compartiments	2
Larg. utile par compart.	342 mm
Prof. utile par compart.	472 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	520 mm
Nombre de tablettes fixes	1
Plaque d'identité	oui
Toit incliné	non
Pour casque intégral	oui
Pour cadenas	oui
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Porte avec fente d'aération	non
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Hauteur utile par casier à vêtements	1188 mm
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Hauteur utile par tablette à chapeaux	370 mm
Poids	68 kg
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Norme	DIN 4547
Hauteur	1850 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	armoire vestiaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949022-2>

