

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm


Données de commande

N° commande	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	15 mm
Code ISO porte-outils	E12M STFCR/L11
Déport L_3	8 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11,5 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500