

Garant
Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm

Données de commande

N° commande	260923 20/11
GTIN	4045197653505
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	13 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur de tête L_1	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Code ISO porte-outils	AH20R STFCL/L11
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500