

**Garant**
**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**


## Données de commande

N° commande	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E16R STFRCR/L11
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête $L_1$	25 mm
Déport $L_3$	10 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15,4 mm
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500