

**Garant**

**Mini-plaquette pour gorges intérieures, DIN 472 à droite, HB720, Ø Dmin / larg. rainure m (H13): 11/1,6mm**

**Données de commande**

N° commande	270110 11/1,6
GTIN	4045197560414
Classe d'article	211

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	2,2 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
Epaisseur plaquette T	4 mm
Largeur de gorge w	1,7 mm
Ø min. $D_{min}$	11 mm
Distance pointes-centre $L_3$	6,7 mm
Dim. plaquette Ø d	8 mm
Largeur de rainure m (H13)	1,6 mm
Nuance	HB720
Rainures suivant la norme	DIN 472
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		