

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	28 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	AH25R STFCL/L16
Déport L_3	17 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500