

Garant
Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm


Données de commande

N° commande	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Déport L ₃	17 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	28 mm
Code ISO porte-outils	AH25R STFPCR/L16
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L ₁	40 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500