

LOCTITE**Produit d'étanchéité plane, 50 ml, ID fabricant: 574**

Données de commande

N° commande	083331 574
GTIN	4058093008973
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Pour brides métalliques rigides.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Référence fabricant	LOCTITE 574
Utilisable après	6 h

pour applications	Surfaces étanches
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	50 ml
Propriété	Résistants à l'huile
Propriété	résistant à l'eau
Propriété	résistant au glycol
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Température de stockage	8 - 21 °C
pour matériau	Métal
Couple initial de décollement min.	6 Nm
Viscosité dynamique	23000 mPas
Point d'éclair	93,3 °C
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Forme	pâteux
Plage de températures	-55 - 150 °C
Maniabilité après	30 min
Couleur	orange
Ecart maximal	0,25 mm
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,15 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité