



Chaussures basses, noir/rouge uvex 1 x-craft, S1PL, Pointure EU: 44



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092134 44 |
| GTIN | 4066853011378 |
| Classe d'article | 04V |

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l'abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture. Largeur 11.

- **Doublure Distance-Mesh.**
- **Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.**
- **Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.**
- **Semelle intérieure confort interchangeable avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.**
- **Semelle intermédiaire amortissante à retour d'énergie uvex i-PUREnrg planet avec 15% de granulés recyclés.**
- **Equipement ESD.**
- **Tige légère en microvelours respirant.**
- **Semelle extérieure en PU double couche avec design ergonomique bionom x.**

Chaussures basses de sécurité avec tige perforée et lacets élastiques à fermeture rapide.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Description technique

Fiche technique

| | |
|------------------------------|---|
| Couleur | noir/rouge |
| Résistance à la pénétration | Tissu |
| Classe de protection | S1PL |
| Série | uvex 1 |
| Pointure UE | 44 |
| Sexe | Homme |
| Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Matériau coque de protection | Composite |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |