

Table de réunion ronde, réglable en hauteur, Type: 1000**Données de commande**

N° commande	974203 1000
GTIN	2050002086371
Classe d'article	91Q

Description**Exécution:**

Table de réunion pratique. Plateau rond en mélamine de Ø 1000 mm, épaisseur 25 mm. Colonne ronde avec piètement en croix. Piètement composé de jambes soudées en acier. Plage de réglage en hauteur de 720 à 1160 mm. Réglage en hauteur par vérin à gaz freiné et déclencheur manuel sous le plateau. Roulettes Ø 50 mm pour sols durs et souples avec mécanisme de blocage sur les 4 roulettes. Charge admissible par roulette: 50 kg.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.

Piètement disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Description technique

Poids	33 kg
Ø	1000 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Plage de réglage en hauteur	720 - 1160 mm

Fiche technique

Ø rouleau	50 mm
Ø piètement	880 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Couleurs disponibles	Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel
Couleurs disponibles	Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Type de produit	Tables de bureau