

**Chaussures basses noires/blanches SPEEDY Low ESD, S3S, Pointure EU: 43****Données de commande**

N° commande	092204 43
GTIN	4035877935267
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité SPEEDY offrant un excellent confort et intégrant des éléments réfléchissants pour une bonne visibilité dans l'obscurité.

- **Tige en microfibre hydrophobe.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière JORI ESD black.**
- **Semelle en caoutchouc/EVA (éthylène-acétate de vinyle) DYNAMIC, résistante à la chaleur par contact.**
- **Embout de protection résistant à l'abrasion.**
- **Équipement ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Description technique

Classe de protection	S3S
Propriété	résistance au carburant
Matériau coque de protection	Composite
Pointure UE	43

Fiche technique

Série	SPEEDY
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Sexe	Homme
Couleur	noir/blanc
Résistance à la pénétration	Tissu
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité