

**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/11 mm****Données de commande**

N° commande	260930 12/11
GTIN	
Classe d'article	25U

Description**Exécution:**

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Déport L_3	7,2 mm
Code ISO porte-outils	A12M STLCL/L11
Vis pour plaquette	269022 4
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_5	12 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit	Barre d'alésage
-----------------	-----------------

Accessoires

Vis de serrage Type 4	269022 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8