



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm



Données de commande

N° commande	260930 16/11
GTIN	4960664541812
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 16 mm

Code ISO porte-outils: A16Q STLCCR/L11

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 18 mm

Déport L_3 : 9,2 mm

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Code ISO porte-outils	A16Q STLCCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	18 mm
Déport L_3	9,2 mm
Vis pour plaquette	269022 4
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage	269407
Vis de serrage Type 4	269022 4