

**Garant**
**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

**Données de commande**

N° commande	260923 16/11
GTIN	4045197653499
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Code ISO porte-outils	AH16Q STFCR/L11
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5xD
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500