



Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm



Données de commande

N° commande	260930 20/11
GTIN	
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Description technique

Code ISO porte-outils	A20R STLCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Vis pour plaquette	269022 4
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	11,2 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_5	20 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresTournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Vis de serrage Type 4

269022 4