



Outils à charioter à gauche similaire à DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Carré corps: 25mm



Données de commande

N° commande	296225 25
GTIN	4045197518491
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Carré corps	25 mm
Longueur totale	140 mm
Type d'outils	P20/K25
Type de produit	Outils de tour