

**Garant**

**Mini-barre d'alésage, acier, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 12/6mm**

**Données de commande**

N° commande	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Classe d'article	21V

**Description****Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

**Description technique**

Vis pour plaquette	279815 10
Taille plaquette	06 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	12 mm
Longueur totale L	80 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15,6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

Vis de blocage Type 10	279815 10
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500