

Garant**Mini-plaquette pour chanfreinage intérieur à droite, HB720, Ø Dmin: 8mm****Données de commande**

N° commande	270060 8
GTIN	4045197560186
Classe d'article	21I

Description technique

Ø min. D_{min}	8 mm
Épaisseur plaquette T	3,8 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
Profondeur coupe max. t_{max}	1 mm
Largeur de chanfrein W	1,3 mm
Dim. plaquette Ø d	6 mm
Angle d'affûtage α	45 degré
Distance pointes-centre L_3	4,65 mm
Rayon R	0,2 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	0,15 - 0,5 mm
Série	Mini
Nuance	HB720

Type de produit

Mini-plaquettes interchangeables

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		