



Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/11mm



Données de commande

N° commande	260931 10/11
GTIN	4960664541782
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 10 mm

Code ISO porte-outils: A10L STLCR/L11

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 12 mm

Déport L_3 : 6,2 mm

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Déport L_3	6,2 mm
Taille plaquette	11 mm
Vis pour plaquette	269022 4
Code ISO porte-outils	A10L STLCR/L11
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	10 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 4	269022 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vis de serrage	269407