

Garant

Mini-barre d'alésage, acier, à droite, Longueur de col L1 / dim. plaquette d: 12/8mm

**Données de commande**

N° commande	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Classe d'article	21V

Description**Exécution:**

- **Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entraînement en bout.**
- **Changement de plaquette aisé.**

Description technique

Longueur de tête L ₁	12 mm
Vis pour plaquette	279815 11
Taille plaquette	08 mm
Longueur totale L	80 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,6 mm
Série	Mini
Ø queue D _s	16 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de blocage Type 11	279815 11
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500