


Garant**Mini-plaquette pour gorges intérieures à droite, HB720, Ø Dmin / w: 8/1,0mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 270090 8/1,0 |
| GTIN | 4045197560209 |
| Classe d'article | 21I |

Description technique

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø min. D _{min} | 8 mm |
| Largeur de gorge w | 1 mm |
| Profondeur coupe max. t _{max} | 1 mm |
| Dim. plaquette Ø d | 6 mm |
| Distance pointes-centre L ₃ | 4,8 mm |
| Epaisseur plaquette T | 3,6 mm |
| Avance f | 0,02 - 0,03 mm/tr |
| Série | Mini |
| Nuance | HB720 |
| Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | 80 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 60 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 30 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 60 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 80 m/min | N |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | moyennement adaptée | | |
| Interrompue | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |