



Outils à aléser carbure brasé à droite similaire à DIN 4953, HSS E, Ø queue: 10mm



Données de commande

N° commande	296300 10
GTIN	4045197189042
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Toutes les dimensions **brasées**.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.

HSS/E – Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.

Description technique

Pour alésages à partir de Ø	20 mm
Ø queue	10 mm
Longueur totale	160 mm
Type d'outils	HSS E
Type de produit	Outils de tour