



Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm



Données de commande

N° commande	260931 12/11
GTIN	4960664541805
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 12 mm

Code ISO porte-outils: A12M STLCR/L11

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: TC.. 1102..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 14 mm

Déport L_3 : 7,2 mm

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	7,2 mm
Code ISO porte-outils	A12M STLCR/L11
Vis pour plaquette	269022 4
Ø pré-perçage min. D_{min}	14 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	12 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 4	269022 4
Vis de serrage	269407
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500