


Garant**Mini-plaquette pour filetage intérieur à droite, HB720, Pas: 2mm****Données de commande**

N° commande	270140 2
GTIN	4045197560568
Classe d'article	211

Description technique

Pas	2 mm
Distance pointes-centre L_3	6,47 mm
Nombre de passages	7 - 12
Distance pointes du filetage-avant Y	1,1 mm
Angle d'hélice	2,5 degré
Approche min. h_{min}	1,15 mm
Epaisseur plaquette T	4,2 mm
Dim. plaquette $\varnothing d$	8 mm
Type de filetage	M/MF
Nuance	HB720
Angle de flanc	60 degré
Norme	DIN 13

Type de produit

Mini-plaquettes interchangeables

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		