


**Garant****Mini-plaquette pour gorges intérieures à droite, HB720, Ø Dmin / w: 8/1,5mm****Données de commande**

N° commande	270090 8/1,5
GTIN	4045197560216
Classe d'article	21I

**Description technique**

Largeur de gorge w	1,5 mm
Distance pointes-centre L <sub>3</sub>	4,8 mm
Epaisseur plaquette T	3,6 mm
Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	1 mm
Ø min. D <sub>min</sub>	8 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/tr
Dim. plaquette Ø d	6 mm
Nuance	HB720
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	60 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		