

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/11 mm**

Données de commande

N° commande	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Longueur de tête L_1	22,8 mm
Code ISO porte-outils	A10K STFCCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500