

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/16mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260935 20/16  |
| GTIN             | 4045197653611 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 25 mm                           |
| Plaquette adaptée                        | TC.. 16T3..                     |
| Déport $L_3$                             | 13 mm                           |
| Longueur de tête $L_1$                   | 36,6 mm                         |
| Code ISO porte-outils                    | A20R STFCL/L16                  |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 8                        |
| Taille plaquette                         | 16 mm                           |
| Longueur totale L                        | 200 mm                          |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 18 mm                           |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 90 degré                        |
| Ø queue $D_s$                            | 20 mm                           |
| Norme                                    | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                       | Gauche                          |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3xD                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit                          | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 8   | 269028 8    |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15 | 674248 TX15 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm        | 659957 500  |