

**Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 4963, HSS E, Ø queue: 10mm****Données de commande**

N° commande	297120 10
GTIN	4045197190642
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Toutes les dimensions **brasées**.

**Utilisation:**

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.

**HSS/E** – Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.

**Description technique**

Profondeur coupe max. $t_{max}$	6 mm
Pour alésages à partir de Ø	20 mm
Largeur de lame	3 mm
Ø queue	10 mm
Longueur totale	160 mm
Type d'outils	HSS E
Type de produit	Outils de tour