

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur de tête L ₁	41 mm
Code ISO porte-outils	A25R STFRCR/L16
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	16 mm
Déport L ₃	17 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500